


vodicí jednotka

FEN-80- -

č. dílu: 19175

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2008



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	80
zdvih	10 ... 500 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kluzné vedení
konstrukce	vedení
okolní teplota	-20 ... 80 °C
posuvová síla	70 N
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	70 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	10,720 g
typ upevnění	vnitřním závitem
informace o materiálu vodicího prvku	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření eloxovaný