



konektor SEA-3GS-M8-S

č. dílu: 192009

FESTO

pro ventilové terminály.



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 61076-2-104 EN 61984
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	6 g
velikost balení	1
elektrické připojení 1, tvar	kruhový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
elektrické připojení 1, druh upevnění	aretace šroubu se šestihranem OK9 a podélným drážkováním
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	8
rozsah provozního napětí DC	≤ 60 V
rozsah provozního napětí AC	≤ 60 V
zatížitelnost proudem při 40°C	3 A
napěťová pevnost	1.5 kV
šroubení pro kabel	Pg7
průměr kabelu	2.5 ... 5 mm
jmenovitý průřez vodiče	0.14 ... 0.5 mm ²
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-40 ... 85 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý
materiál aretace šroubu	zinkový tlakový odlitek, poniklováno
materiál těsnění	NBR
materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno