

# filtr LF-D-5M-MAXI-A



č. dílu: 192562

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez přípojovacích destiček se závitem, se svorníky FRB se závitem.  
Jemnost filtrace 5 µm, s ochranným košem a automatickým  
odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

| parametr                         | hodnota  |
|----------------------------------|--|
| velikost                         | Maxi   |
| řada                             | D  |
| montážní poloha                  | svisle +/- 5°  |
| stupeň filtrace                  | 5 µm   |
| odpouštění kondenzátu            | plně automatický   |
| konstrukce                       | slinutý filtr s odstředivým odlučovačem                        |
| max. množství kondenzátu         | 80 cm <sup>3</sup>   |
| ochrana nádobky                  | kovový ochranný koš  |
| provozní tlak                    | 2 ... 12 bar   |
| provozní médium                  | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>inertní plyny |
| třída odolnosti korozi KBK       | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| shoda ohledně LABS               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| skladovací teplota               | -10 ... 60 °C  |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>inertní plyny  |
| teplota média                    | 5 ... 60 °C  |
| okolní teplota                   | 5 ... 60 °C  |
| typ upevnění                     | instalace vedení<br>příslušenstvím                             |
| přípojení pneumatiky 1           | přípojovací deska  |
| přípojení pneumatiky 2           | přípojovací deska  |
| upozornění k materiálu           | ve shodě s RoHS  |
| materiál filtru                  | PE   |
| materiál tělesa                  | zinkový tlakový odlitek  |
| materiál nádobky                 | PC   |