

zásuvka MSSD-C-S-M16

č. dílu: 192748

FESTO

s technikou svorek s břítem



katalogový list

parametr	hodnota
četnost připojení	10
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	38 g
elektrické připojení	4 piny zásuvka připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A
průměr kabelu	5.5 ... 8 mm
jmenovitý průřez vodiče	0.5 ... 1 mm ²
stupeň krytí	IP67 dle IEC 60529
okolní teplota	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý