



redukční ventil LRMA-1/16-NPT-QS-1/4-U

č. dílu: 192752

FESTO

s manometrem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak
připojení pneumatiky 1	NPT1/16-27
typ upevnění	průchozí dírou
vstupní tlak 1	0 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	zesílený PBT
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	51 g
informace o materiálu závitové části	mosaz