


vodicí jednotka FDG-40- -

č. dílu: 192853
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	40
zdvih	1 ... 4,000 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	jednotka s vedením bez pohonu
max. rychlost	3 m/s
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
materiál vodicího prvku	ocel
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný