


# doraz YSRWJ-5-8-A

č. dílu: 192968  
výběhový výrobek

[pro přímočarý modul HMPL.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	5
zdvih	8 mm
tlumení	samočinně nastavitelný měkká charakteristika
montážní poloha	libovol.
jemné nastavení	0.03 mm
snímání polohy	pro čidla
max. rychlost nárazu	2 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	$\leq 0.2$ s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	$< 1$ s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
délka tlumení	8 mm
max. zastavovací síla	200 N
max. energie tlumení na zdvih	1 J
max. spotřeba energie na hodinu	10,000 J
max. zbytková energie	0.01 J
síla pro návrat do původní polohy	1 N
hmotnost výrobku	45 g
typ upevnění	s kontramaticí
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	mosaz poniklováno
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel