


# mezipoloha BM-HMPL-16- -

č. dílu: 193021

FESTO

výběhový typ. k dodání do r. 2012.



## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	16
zdvih	1 ... 159 mm
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	pro čidla
druh tlumiče nárazu	YSRWJ
provozní tlak	4 ... 8 bar
opakovatelná přesnost	+/-0,02 mm
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	0 ... 60 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	415 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	483 N
pohybující se hmotnost	190 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	24 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	510 g