


# brzda BKP-HMPL-12-80/100

č. dílu: 193112

FESTO

pro přímočarý modul HMPL.  
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



## katalogový list

| parametr                               | hodnota  |
|--|--|
| velikost                               | 12   |
| montážní poloha                        | libovol.   |
| typ upevnění se směrem působení        | oboustranně<br>brzda pružinou, uvolnění stlačeným vzduchem |
| provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]               |
| třída odolnosti korozi KBK             | 2  |
| statická přídržná síla                 | 100 N  |
| pohybující se hmotnost                 | 75 g   |
| informace o materiálu těsnění          | POM<br>TPE-U(PU)   |
| informace o materiálu pružiny          | pružinová ocel   |
| informace o materiálu čelistí chapadla | mosaz  |
| informace o materiálu pístu            | POM  |