


jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/8-QS-8-D

č. dílu: 193145

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| funkce ventilu | funkce jednosměrného škrtení na odvětrání |
| připojení pneumatiky 1 | QS-8 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/8 |
| nastavovací prvek | šroub se zářezem |
| typ upevnění | našroubovatelný |
| normální jmenovitý průtok ve směru škrtení | 215 l/min |
| normální jmenovitý průtok ve zpětném směru | 175 ... 250 l/min |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| klasifikace Maritime | viz certifikát |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | 0.2 ... 10 bar |
| normální průtok ve směru škrtení 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi) | 400 l/min |
| normální průtok ve zpětném směru 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi) | 330 ... 410 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| jmenovitý utahovací moment | 3 Nm |
| tolerance pro jmenovitý utahovací moment | ± 10 % |
| hmotnost výrobku | 22 g |
| materiál šroubovacích čepů | hliník legovaný pro tvářeni |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál uvolňovacího kroužku | POM |
| materiál regulačního šroubu | mosaz |
| materiál kyvného připojení | zinkový tlakový odlitek chromátovaný |