

# spínací ventil HEP-D-MINI



č. dílu: 193242

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

pro jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu, bez přípojovacích destiček se závitem, se svorníky FRB se závitem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	pístové šoupě
typ ovládní	pneumatický
princíp těsnění	měkký
funkce odvětrání	nelze škrtit
pomocné ruční ovládní	žádný
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
provozní tlak	0 ... 16 bar
řídící tlak	3 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládní médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím
montážní poloha	libovol.
směr proudění	nelze obrátit
hmotnost výrobku	223 g
připojení pneumatiky 3	G1/8
připojení řídícího tlaku 12	G1/8
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek