

# válce dle norem DNA-3 1/4"- -

č. dílu: 193386

FESTO

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
U tohoto výrobku se v závislosti na jeho konfiguraci mohou jeho zobrazení, technické údaje v katalogovém listu a odpovídající příslušenství lišit.



## katalogový list

~ConfIndependentDatasheet

parametr	hodnota
zdvih	0.5 ... 80 "
průměr pístu	3 1/4"
podle normy	ANSI/NFPA
provozní tlak	0.6 ... 12 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	≥ -20 °C
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel