

zásuvka s kabelem KME-1-24-10-LED

č. dílu: 193455

FESTO

připraven z výroby, pro elektromag. cívky ME.



katalogový list

parametr	hodnota
indikace stavu signálu	žlutá LED
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	570 g
elektrické připojení 1	úhlová zásuvka, čtyřhranný tvar, 3 piny, tvar C
elektrické připojení 2	volné konce, 2 vodiče
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
délka kabelu	10 m
vlastnost vedení	pro statické použití
min. poloměr ohybu kabelu	52 mm
průměr kabelu	5.2 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,1 mm
struktura kabelu	2x0,75
stupeň krytí	IP67 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	TPE-U(PU)
materiál těsnění	NBR
materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, postříbřeno