


zásuvka s kabelem KMF-1-24-10-LED

č. dílu: 193458

FESTO

připraven z výroby, pro elektromag. cívky F.



katalogový list

parametr	hodnota
indikace polohy sepnutí	LED
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	620 g
elektrické připojení	zásuvka
jmenovité provozní napětí DC	24 V
připojení ochranného vodiče	k dispozici
délka kabelu	10 m
průměr kabelu	6 mm
struktura kabelu	3x0,75
stupeň krytí	IP67 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	PC POM
materiál nástrčných kontaktů	bronz