

válce dle norem CDN-80- -PPV

č. dílu: 193664

FESTO

podle ISO 15552, se zvýšenou odolností korozi a konstrukcí pro snadné čištění

U tohoto výrobku se v závislosti na jeho konfiguraci mohou jeho zobrazení, technické údaje v katalogovém listu a odpovídající příslušenství lišit.



příklad zobrazení



katalogový list

~ConfIndependentDatasheet

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 2,000 mm
průměr pístu	80 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	pro čidla
varianty	pro suchý provoz prodloužený vnější závit na pístnici vnitřní závit na pístnici prodloužená pístnice průchozí pístnice těsnění odolná vysokým teplotám max.120°C jednostranná pístnice
provozní tlak	0.6 ... 12 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	3
okolní teplota	-20 ... 120 °C
délka tlumení	32 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	2,721 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	3,016 N
typ upevnění	vnitřním závitem příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky	G3/8
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření eloxovaný