


zásuvka s kabelem

KMYZ-4-24-2,5-B

č. dílu: 193691

FESTO

pro ventily s rychlým spínáním



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	32 g
elektrické připojení	úhlová zásuvka kabel čtyřhranný tvar, MSZC
rozsah provozního napětí DC	3 ... 36 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
délka kabelu	2,5 m
vlastnost vedení	standard
struktura kabelu	2x0,35
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 50 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	PA
materiál nástrčných kontaktů	bronz