

pohon s vřetenem DGE-40- -SP

č. dílu: 193747
výběhový výrobek


FESTO

elektromechanický přímočarý pohon s vřetenem

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	40
rezerva zdvíhu	20 mm
průměr vřetene	20 mm
stoupání vřetene	20 mm/U
vedení	kuličková oběžná pouzdra vedení pro velké zátěže
konstrukce	elektromechanický přímočarý pohon s vřetenem
druh motoru	krokový motor servomotor
max. zrychlení	6 m/s ²
max. rychlost	1 m/s
opakovatelná přesnost	±0,02 mm
okolní teplota	0 ... 40 °C
max. moment pohonu	2.1 Nm
max. radiální síla na hnací hřídeli	250 N
max. posuvová síla F _x	600 N
moment setrvačnosti J _H na metr zdvíhu	1 kgcm ²
moment setrvačnosti J _L na kg užitečné zátěže	0.101 kgcm ²
posuvová konstanta	20 mm/U
materiál uzavíracího krytu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál unašeče	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál profilu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál krycí pásky	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál krytu pohonu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál vedení saní	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál vodicí kolejnice	ocel pro válcovaná ložiska s potahem corrotect
materiál matice vřetena	ocel pro válcovaná ložiska
materiál vřetena	ocel pro válcovaná ložiska