

pohon s vřetenem DGE-63- -SP

č. dílu: 193748
výběhový výrobek


FESTO

elektromechanický přímočarý pohon s vřetenem

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	63
rezerva zdvíhu	30 mm
průměr vřetene	32 mm
stoupání vřetene	30 mm/U
vedení	kuličková oběžná pouzdra vedení pro velké zátěže
konstrukce	elektromechanický přímočarý pohon s vřetenem
druh motoru	krokový motor servomotor
max. zrychlení	6 m/s ²
max. rychlost	1.2 m/s
opakovatelná přesnost	±0,02 mm
okolní teplota	0 ... 40 °C
max. moment pohonu	8.5 Nm
max. radiální síla na hnací hřídeli	800 N
max. posuvová síla F _x	1,600 N
moment pohonu naprázdno	1.15 Nm
moment setrvačnosti J _H na metr zdvíhu	6.67 kgcm ²
moment setrvačnosti J _L na kg užitečné zátěže	0.228 kgcm ²
posuvová konstanta	30 mm/U
materiál uzavíracího krytu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál unašeče	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál profilu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál krycí pásky	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál krytu pohonu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál vedení saní	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál vodicí kolejničky	ocel pro válcovaná ložiska s potahem corrotect
materiál matice vřetena	ocel pro válcovaná ložiska
materiál vřetena	ocel pro válcovaná ložiska