

kyvný pohon DRQ-40-360-PPVJ-A

č. dílu: 19382
výběhový výrobek

FESTO

pro bezdotykové snímání, s nastavitelným tlumením v koncových polohách a převodem ozubenými koly s vymezením vůlí.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| velikost | 40 |
| úhel tlumení | 96 deg |
| rozsah nastavení úhlu kyvu, na obou stranách | -4 /+ 5 deg |
| úhel kyvu | 360 deg |
| tlumení | pneumatické tlumení, nastavitelné |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | ozubený hřeben/pastorek |
| snímání polohy | pro čidla |
| provozní tlak | 2.5 ... 10 bar |
| max. frekvence kyvu při 6 barech | 1.2 Hz |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| teoretický krouticí moment při 6 barech | 9 Nm |
| přípustný moment setrvačnosti | 0.005 kgm ² |
| hmotnost výrobku | 3,710 g |
| typ upevnění | vnitřním závitem |
| připojení pneumatiky | G1/4 |
| informace o materiálu hnací hřídele | cementační ocel |
| informace o materiálu těsnění | TPE-U(PU) |