

# kyvný pohon DRQ-50-90-PPVJ-A

č. dílu: 19383  
výběhový výrobek

FESTO

pro bezdotykové snímání, s nastavitelným tlumením v koncových polohách a převodem ozubenými koly s vymezením vůlí.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
úhel tlumení	84 deg
rozsah nastavení úhlu kyvu, na obou stranách	-7 /+ 8 deg
úhel kyvu	90 deg
tlumení	pneumatické tlumení, nastavitelné
montážní poloha	libovol.
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
max. frekvence kyvu při 6 barech	2.6 Hz
provozní režim	dvočinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický krouticí moment při 6 barech	19 Nm
přípustný moment setrvačnosti	0.016 kgm <sup>2</sup>
hmotnost výrobku	5,510 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/4
informace o materiálu hnací hřídele	cementační ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)