


jednosměrný škrticí ventil GR-QS-3

č. dílu: 193965

FESTO

Nastavitelný průtok v jednom směru.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení
připojení pneumatiky 1	QS-3
připojení pneumatiky 2	QS-3
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	montáž do panelu průchozí dírou příslušenstvím dle volby:
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	85 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	120 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	zesílený PA
montážní poloha	libovol.
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	12 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál drážkované hlavice	zesílený PA
materiál regulačního šroubu	vysoce legovaná ocel