



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	60
montážní poloha	svisle vodorovn.
konstrukce	plochý portál
provozní tlak	≤ 8 bar
max. zrychlení, vodorovně	50 m/s ²
max. zrychlení, svisle	30 m/s ²
max. rychlost, vodorovně	5 m/s
max. rychlost, svisle	3 m/s
opakovatelná přesnost	$\pm 0,1$ mm
spínací cyklus	100 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro stroje
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro stroje
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 % nekondenzující
hladina akustického tlaku	81 dB(A)
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	10 ... 50 °C
jmenovité zatížení při maximální dynamice	6 kg
typ upevnění	s upevňovací sadou se seřizovací sadou s kamenem do drážky
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS