

# redukční ventil s filtrem LFRS-1/2-D-7-MAXI

č. dílu: 194784



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

s uzamykatelnou hlavicí s manometrem, pro jmenovitý tlak 7 barů, pro nemazaný vzduch.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámekem
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem
max. množství kondenzátu	80 cm <sup>3</sup>
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	1 ... 16 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.4 bar
normální jmenovitý průtok	9,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:8:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,470 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC