

jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRCS-1/2-D-5M-MIDI

č. dílu: 194920

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

kombinace filtru s redukčním ventilem a maznicí,
řada D, s uzamykatelnou ovládací hlavíci.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| velikost | Midi |
| řada | D |
| pojistka ovládání | otočná hlavice s integrovaným zámekem |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| odpouštění kondenzátu | ručně otočný |
| konstrukce | redukční ventil s filtrem a manometrem standardní proporcionální maznice |
| max. množství kondenzátu | 43 cm ³ |
| stupeň filtrace | 5 μm |
| ochrana nádobky | kovový ochranný koš |
| ukazatel tlaku | s manometrem |
| provozní tlak | 1 ... 16 bar |
| rozsah řízeného tlaku | 0.5 ... 12 bar |
| max. tlaková hystereze | 0.2 bar |
| normální jmenovitý průtok | 1,800 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] inertní plyny |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:8:-] inertní plyny |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 1,680 g |
| typ upevnění | instalace vedení příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | G1/2 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/2 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | zinkový tlakový odlitek |
| materiál nádobky | PC |