



# jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRCS-3/4-D-5M-DI-MAXI

č. dílu: 194980

FESTO

Kombinace redukčního ventilu, filtru a maznice,  
Řada S, s uzamykatelnou ovládací hlavíci.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámekem
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem standardní proporcionální maznice
max.množství kondenzátu	43 cm <sup>3</sup>
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	s manometrem
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
vstupní tlak 1	1 ... 16 bar
max. tlaková hystereze	0.4 bar
normální jmenovitý průtok	3,600 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,950 g
typ upevnění	instalace vedení
připojení pneumatiky 1	G3/4
připojení pneumatiky 2	G3/4
informace o materiálu pouzdra	zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC