


jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRCS-1-D-5M-O-DI-MAXI-A

č. dílu: 195005

FESTO

Kombinace redukčního ventilu, filtru a maznice,
Řada S, s uzamykatelnou ovládací hlavíci.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámekem
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	redukční ventil s filtrem bez manometru standardní proporcionální maznice
max.množství kondenzátu	43 cm ³
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	připravené G1/4"
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
vstupní tlak 1	1.5 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0.4 bar
normální jmenovitý průtok	3,800 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,880 g
typ upevnění	instalace vedení
připojení pneumatiky 1	G1
připojení pneumatiky 2	G1
informace o materiálu pouzdra	zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC