

# jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu LFRS-1/2-D-MIDI-KD-A

č. dílu: 195071



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

s uzamykatelnou regulační hlavou a manometrem, pro jmenovitý tlak 12 bar, pro nemazaný vzduch.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Midi
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámekem
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	spínací ventil redukční ventil s filtrem a manometrem bezpečnostní spínací ventil
max. množství kondenzátu	43 cm <sup>3</sup>
ochrana nádoby	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	3 ... 12 bar
rozsah řízeného tlaku	2.5 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0.25 bar
normální jmenovitý průtok	2,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:8:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,340 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádoby	PC