



kombinace jednotek a zařízení LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KA

č. dílu: 195190

FESTO

s uzamykatelnou regulační hlavou a manometrem, pro jmenovitý tlak 12 bar, pro nemazaný vzduch.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámekem
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	rozbočovací modul redukční ventil s filtrem a manometrem
max.množství kondenzátu	43 cm ³
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	s manometrem
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
vstupní tlak 1	1 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok	5,800 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,840 g
typ upevnění	dle volby: instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G3/4
připojení pneumatiky 2	G3/4
informace o materiálu pouzdra	zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC