

# hadice z plastu PLN-12X1,75-SW

č. dílu: 195284

FESTO

vyšoká odolnost chemikáliím a hydrolýze.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	12 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	65 mm
vnitřní průměr	8.4 mm
min. poloměr ohybu	23 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1.4 MPa -0.95 ... 14 bar -13.775 ... 203 psi
upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] voda (kapalná, bez ledu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
třída čistoty prostředí	Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci.
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.054 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 12 mm
barva	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	PE