



čidlo tlaku

SDE-2,5-5V/20MA

č. dílu: 19561

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
odolnost zkratu	ano
měřená veličina	relativní tlak
metoda měření	piezorezistivní čidlo tlaku
analogový výstup	4 - 20 mA 1 - 5 V
rozsah provozního napětí DC	12 ... 30 V
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
značka CE	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	0 ... 85 °C
hmotnost výrobku	120 g
rozsah měřeného tlaku	0 ... 2.5 bar
přesnost FS	1 %
elektrické připojení	konektor M12x1 4 póly
typ upevnění	našroubovatelný
připojení pneumatiky	G1/4
informace o materiálu pouzdra	hliník eloxovaný