


pneumatické rozhraní CPX-GP-03-4,0

č. dílu: 195738

FESTO

připojuje ventilové terminály VIMP/VIFB Midi/Maxi k modulárním elektrickým terminálům CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
přípojení ventilových terminálů	typ 03, MIDI/MAXI
diagnostika	- nízké napětí na ventilech
max. počet ventilových pozic	26 u monostabilních ventilů
zobrazení LED	- 1 souhrnná diagnostika - stav kanálu pro ventily
parametrizace	bezpečné při poruše v rámci kanálu možnost přepisování hodnot v rámci kanálu nečinný modul v rámci kanálu sledování modulu
pojistka (zkrat)	interní elektronická pojistka pro každý výstup pro ventily
rozsah provozního napětí DC	21.6 ... 26.4 V
příkon energie při provozním napětí	typ. 15 mA (napájení elektroniky provozním napětím) typ. 30 mA (napájení ventilů napětím pro zátěž)
max. proud na kanál	0,2 A
max. součtový proud do modulu	4 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ano, při přídavném napájení
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	390 g
elektrické řízení	průmyslová síť
informace o materiálu víka	ocel
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek