


uzel sítě CPX-FB6

č. dílu: 195748
výběhový výrobek

pro modulární elektrický terminál CPX.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2027. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
protokol	Interbus
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
hmotnost výrobku	125 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	zesílený PA PC
indikace LED specifická pro výrobek	M: modifikovat, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
indikace LED specifická pro síť	BA: síť je aktivní RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable TR: Transmit/Receive UL: provozní napětí
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na kanály a moduly nízké napětí v měřicím systému paměť pro diagnostiku
ovládací prvky	spínače DIL
síťová sběrnice	2 x konektor Sub-D s možností montáže 2x M12x1, 5 pinů, kódování B zásuvka a konektor Sub-D, 9 pinů
maximální objem adres pro vstupy	12 Byte
maximální objem adres pro výstupy	12 Byte
parametrizace	vlastnosti diagnostiky reakce "bezpečný při poruše" vynucení kanálů nastavení signálu parametry systému
přenosová rychlost	500, 2000 kbit/s
přídavné funkce	- acyklický přístup k datům pomocí kanálu "PCP" diagnostika na úrovni kanálů prostřednictvím průmyslové sítě spouštěcí nastavení parametrů ve formě textu prostřednictvím prům. sítě stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat přídav. rozhraní pro diagnostiku pomocí ovládacích zařízení
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 200 mA