


výstupní modul CPX-4DA

č. dílu: 195754

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX, 4 binární výstupy.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(vč. řadové prop. desky a techniky připojení) 50 mm x 107 mm x 50 mm
hmotnost výrobku	42 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	v závislosti na připojovacím bloku
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	zesílený PA PC
zobrazení LED	1 souhrnná diagnostika 4 diagnostika kanálu 4 stav kanálu
diagnostika	zkrat/přetížení, každý kanál podpětí na výstupech
počet výstupů	4
parametrizace	chování při poruše (failsafe), každý kanál vynucení, každý kanál klidový režim na každý kanál chování po zkratu sledování modulu
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	typ. 16 mA
charakteristická křivka výstupů	vychází z IEC1131-T2
spínací logika výstupů	PNP (s kladným spínáním)
max. součtový proud výstupů v modulu	4 A
max. proud na kanál	1 A (zatížení žárovkou 24W)
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ano, při napájení mezi obvody
pojistka (zkrat)	interní elektronická pojistka pro každý kanál