


zásuvka pro kabel ASI-SD-FK180

č. dílu: 196089

FESTO

pro plochý kabel AS-Interfacci, profil pootočený o 180°.



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	6.2 g
elektrické připojení	2 piny přímá zásuvka
rozsah provozního napětí DC	≤ 75 V
rozsah provozního napětí AC	≤ 60 V
přípustné proudové zatížení	3 A
průřez přívodu	1.5 mm ²
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-30 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA
materiál nástrčných kontaktů	bronz