



elektromagnetický ventil

NVF3-MOH-5/2-K-1/4-NPT

č. dílu: 196983

FESTO

S přípojovacím obrazcem NAMUR podle VDE / VDI 3845, bez cívky a bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 nebo 3/2 monostabilní
typ ovládání	elektrický
stavební šířka	53 mm
normální jmenovitý průtok	900 l/min
provozní tlak	2 ... 10 bar
konstrukce	talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	7 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem
typ řízení	nepřimo řízené
směr proudění	nelze obrátit
volnost před překřížením	ne
hodnota B	0.33
hodnota C	4.2 l/sbar
vypínací čas	38 ms
spínací čas	13 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	280 g
typ upevnění	na přípojovací desce
připojení výdechu	vnitřní
připojení odvětrání řídicího tlaku 84	M5
připojení pneumatiky 1	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 2	přípojovací obrazec NAMUR
připojení pneumatiky 3	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 4	přípojovací obrazec NAMUR
připojení pneumatiky 5	NPT1/4-18
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek eloxovaný