

oddělovač kapalin CQA-28

č. dílu: 196984

FESTO

pro oddělení vody



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	20 mm
montážní poloha	svisle
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 7 bar
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
teplota média	-25 ... 75 °C
okolní teplota	-25 ... 70 °C
hmotnost výrobku	18 g
připojení pneumatiky 1	nástrčná dutinka CQ-28
připojení pneumatiky 2	nástrčná dutinka CQ-28
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	mosaz