



uzavírací ventily

HE-N1-LO

č. dílu: 197132

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
princip těsnění	měkký
funkce odvětrání	nelze škrtit
typ řízení	přímo
provozní tlak	1 ... 10 bar
hodnota C	38.47 l/sbar
hodnota B	0.47
normální jmenovitý průtok	10,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	našroubovatelný
montážní poloha	libovol.
směr proudění	nelze obrátit
hmotnost výrobku	1,000 g
připojení pneumatiky 1	1 NPT
připojení pneumatiky 2	1 NPT
připojení pneumatiky 3	1 NPT
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek