



uzavírací ventily HE-G1-LO

č. dílu: 197136

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	pístově šoupě
typ ovládání	ruční
princíp těsnění	měkký
funkce odvětrání	nelze škrtit
pomocné ruční ovládání	žádný
funkce ventilu	3/2 impulsní
provozní tlak	1 ... 10 bar
hodnota C	38.47 l/sbar
hodnota B	0.47
normální jmenovitý průtok	10,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	instalace vedení průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
směr proudění	nelze obrátit
hmotnost výrobku	1,000 g
připojení pneumatiky 1	G1
připojení pneumatiky 2	G1
připojení pneumatiky 3	G1
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek PBT