

bateriový blok MHA1-PR6-3-M3

č. dílu: 197204

FESTO

pro ventily na připojovací desku MHA1-...-HC/TC



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| max. počet ventilových pozic | 6 |
| provozní tlak | 0 ... 8 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| typ upevnění připojovací desky | průchozí dírou |
| typ upevnění ventilu | vnitřním závitem |
| připojení pneumatiky 1 | M7 |
| připojení pneumatiky 2 | M3 |
| připojení pneumatiky 3 | M7 |
| materiál připojovací desky | hliník legovaný pro tváření |