


tandemový válec

ADVUT-63x2- -A-P-A-S6

č. dílu: 197303

FESTO

pro bezdotykové snímání, provedení odolné prostředí při svařování
U tohoto výrobku lze přírubové upevnění FUA-... namontovat pouze na stranu koncového víka. Matice pro závit na pístnici je součástí dodávky.
výběhový typ, k dodání do 2010



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 150 mm
průměr pístu	63 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojitý
konec pístnice	vnější závit
konstrukce	píst pístnice profilová trubka
snímání polohy	pro čidla
varianty	S6: teplotně odolná těsnění max. 120 °C
provozní tlak	0,9 ... 10 bar
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	0 ... 120 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	1,682 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	3,552 N
typ upevnění	dle volby: příslušenstvím vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/8
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
informace o materiálu těsnění	FPM
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tvárění hladce eloxováno
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel