

# ložiskové těleso CRLMC-40

č. dílu: 197321

FESTO

pro typ CRHD



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 80 °C
hmotnost výrobku	144 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	elektrolyticky upravený povrch vysoce legovaná ocel
materiál ložiska	plast