

ventilový terminál MH1

č. dílu: 197334

FESTO

s miniaturními ventily.



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
funkce ventilu	2/2 monostabilní, v klidu uzavř. 3/2 monostabilní, v klidu uzavř. 3/2 monostabilní, v klidu otevř.
velikost ventilu	10 mm
max. normální jmenovitý průtok	10 l/min pro 10 mm
provozní tlak	-0.9 ... 8 bar
povolení	c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
certifikát vydavatele	UL MH19482
jmenovitá světlost	0.9 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princip těsnění	měkký
konstrukce	sedlový ventil s návratem do zákl. pol. pružinou
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	přímo
indikace stavu signálu	LED
vhodnost pro vakuum	ano
jmenovité napájecí napětí AC	24 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V 5 V 12 V
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-5 ... 40 °C
stupeň krytí	IP40 IP65
okolní teplota	-5 ... 40 °C
elektrické řízení	jednotlivá připojení vícepólový konektor
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
typ ovládání	elektrický
max. počet ventilových pozic	24
konstrukce ventilového terminálu	pevná rozteč