

# ventilový terminál MH2

č. dílu: 197335


FESTO

s rychlými ventily.

výběhový typ, k dodání do 2007

Před konfigurací nejprve výrobek vložte do nákupního košíku.

Technické údaje z katalogového listu a odpovídající příslušenství se mohou v závislosti na konfiguraci tohoto výrobku lišit.



## katalogový list

~ConfIndependentDatasheet

| parametr                         | hodnota  |
|----------------------------------|--|
| funkce ventilu                   | 3/2 monostabilní, v klidu uzavř.<br>3/2 monostabilní, v klidu otevř. |
| normální jmenovitý průtok        | 100 l/min  |
| pracovní připojení pneumatiky    | M5   |
| provozní tlak                    | -0.9 ... 8 bar   |
| Elektrische Ansteuerung          | jednotlivá připojení<br>Multipol                                     |
| max. počet ventilových pozic     | 10   |
| okolní teplota                   | -5 ... 40 °C   |
| stavební šířka                   | 10 mm  |
| stupeň krytí                     | IP40<br>IP65   |
| jmenovitá světlost               | 2 mm   |
| rozměr rastru                    | 14 mm  |
| funkce odvětrání                 | lze škrtnit  |
| typ ovládání                     | elektrický   |
| konstrukce                       | tlakově odlehčený sedlový ventil                                     |
| typ řízení                       | přímo  |
| konstrukce ventilového terminálu | pevná rozteč   |
| indikace polohy sepnutí          | ano, se zásuvkou   |
| vhodnost pro vakuum              | ano  |
| jmenovité provozní napětí DC     | 5 V<br>24 V<br>12 V  |
| třída odolnosti korozi KBK       | 2  |
| teplota média                    | -5 ... 40 °C   |
| upozornění k materiálu           | prosté mědi a PTFE   |