

tlumič hluku U-E-M5-S

č. dílu: 197477
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ, Nepoužívejte prosím do nových konstrukcí. Alternativní výrobek viz portál podpory.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak pro vakuový ejektor	0 ... 8 bar
průtok vzhledem k atmosféře	300 l/min
hladina akustického tlaku	76 dB(A)
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2.5 g
připojení pneumatiky	M5
informace o materiálu tlumicí vložky	bronz
informace o materiálu závitové části	mosaz