

L-šroubení s nástrčnou koncovkou QSL-F-G3/8-12

č. dílu: 197486

FESTO

lze otočit o 360°, vnější závit s vnějším šestihranem.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	8.8 mm
typ těsnění na závitovém dílku:	těsnicí kroužek
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	3
bezpečnost potravin	podle prohlášení výrobce
okolní teplota	0 ... 150 °C
povolení	Germanischer Lloyd
max. utahovací moment	25 Nm
hmotnost výrobku	51.1 g
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 12 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	mosaz pochromovaný a poniklovaný
informace o materiálu těsnění závitů	FPM
informace o materiálu těsnění hadice	FPM