

# membránová sušička vzduchu LDM-D-MAXI-300

č. dílu: 197518

FESTO

bez přípojovacích destiček se závitem, se svorníky FRB se závitem, pro suchý a čistý vzduch.

výběhový typ, k dodání do 2006

Pozor: pro trvale bezvadnou funkci zařízení je nezbytná filtrace vzduchu nejjemnějším filtrem 0,01 $\mu$ m (zbytkové částičky < 0,1 $\mu$ m, zbytkový podíl oleje < 0,1 mg/m<sup>3</sup>)!



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	membránová sušička
vstupní tlak 1	3 ... 8.5 bar
normální jmenovitý průtok	300 l/min
provozní médium	třída kvality vzduchu 1:7:1 dle ISO 8573-1
snížení rosného bodu	13 °C
třída odolnosti proti korozi KBK	2
skladovací teplota	-20 ... 55 °C
teplota média	5 ... 50 °C
okolní teplota	5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	1,470 g
typ upevnění	příslušenstvím
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu pouzdra	zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádoby	hliník legovaný pro tvářeni