

# spirálová hadice DUO PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS

č. dílu: 197617

FESTO

vysoce přizpůsobivé, velmi odolné hydrolýze.



## katalogový list

parametr	hodnota
pracovní délka	0.5 m
vnější průměr	4 mm
délka bloku	0.268 m
vnitřní průměr	2.6 mm
průměr vinutí	25 mm
počet vinutí	20
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
povolení	TÚV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-35 ... 60 °C
hmotnost výrobku	25 g
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 4 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm s maticí pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm
barva	modrý/černý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
materiál hadice	TPE-U(PU)