

spirálová hadice DUO PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS

č. dílu: 197626

FESTO

vysoce přizpůsobivé, velmi odolné hydrolýze.



katalogový list

parametr	hodnota
pracovní délka	1 m
vnější průměr	10 mm
délka bloku	0.41 m
vnitřní průměr	7 mm
průměr vinutí	80 mm
počet vinutí	9.5
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
povolení	TÚV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-35 ... 60 °C
hmotnost výrobku	220 g
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 10 mm
barva	modrý/černý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
materiál hadice	TPE-U(PU)