

spirálová hadice z plastu PPS-6-7,5-1/4-BL

č. dílu: 19796

FESTO

se dvěma otočnými šroubeními a těsnicími kroužky, polyamid (není povoleno použití při výrobě potravin).



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| pracovní délka | 7.5 m |
| vnější průměr | 7.8 mm |
| délka bloku | 0.43 m |
| vnitřní průměr | 6.2 mm |
| průměr vinutí | 75 mm |
| počet vinutí | 43 |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.95 ... 17.2 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -30 ... 80 °C |
| jmenovitý utahovací moment | 11 Nm |
| tolerance pro jmenovitý utahovací moment | ± 20 % |
| hmotnost výrobku | 298 g |
| připojení pneumatiky 1 | vnější závit G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | vnější závit G1/4 |
| barva | modrý |
| materiál připojovacího závitu | mosaz |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál ochrany proti zlomení | ocel pozinkováno |
| materiál hadice | polyamid 12 |