

přísavka VASE-6-SIA

č. dílu: 197989

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



katalogový list

parametr	hodnota
průměr přísavky	6 mm
provozní médium	atmosférický vzduch
třída odolnosti proti korozi KBK	1
okolní teplota	-30 ... 150 °C
tvrdost Shore	60
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu přísavky	VMQ (silikon)